


# 選べる11色 汚れに強い

## 汚れに強いカーボン調シート

フッ素コーティング加工した  
カーボン調の特殊ポリウレタンシート




外面  
撥水・抗菌  
829/HAJIKU™


標準カラー(外面)



Blue Pink Green Orange Yellow



Navy Wine Olive Black



Gold Silver



内面  
消臭  
93971/KUSAKUNAI™

カラー: Blackのみ

# クールエプロン

スタンダードデザインの  
前面両脇止めタイプが加まりました。



Orange

Gold

FRONT



爽やか

< 抗菌加工品 >

メッシュ

肌あたりの良い  
メッシュ生地を採用



安心ロック

特許登録済 意匠登録済

安心ロック

様々な作業姿勢に対しても  
はずれにくい構造

## 軽やか 無鉛遮へいシート



■各管電圧に対する鉛当量

管電圧 (kV)		60	80	90	100	110	120	150
鉛当量 (mmPb)	0.25mmPb製品(最低値)	0.22	0.25	0.26	0.25	0.22	0.19	0.16
	0.35mmPb製品(最低値)	0.31	0.35	0.36	0.35	0.31	0.27	0.23

※JISZ4501「X線防護用品類の鉛当量試験方法」に準じて、透過X線量を測定し鉛当量を求めています。  
※当製品は、JISZ4501に準拠し、100 kV時において表示鉛当量以上を合格基準としております。

## 省スペース

フレームレス製品です。従来製品と同じ  
スペースにこれまでどおり保管いただけます。



## 細身長身の方に! (対象: WMA5, WFA5, WFC5, WSW5)

### 着丈延長セミオーダーのご案内

基本サイズ製品の着丈を延長できるシステムです。

延長寸法は各サイズ共に  
+5・10・15cmの3段階

ジャスト  
フィット

#### > サイズの選び方

右表内の「サイズの目安」の「着衣時の胸囲」を  
参考に製品サイズを選び、適切な着丈寸法になる  
ように着丈を延長してください。

詳細は右表の **オレンジ枠内** をご覧ください



## WMA5/クールエプロン

一般名称: 放射線防護用前掛 (38355000)  
届出版売名: HAGOROMOワンダーライト  
届出番号: 13B3X00111001071

### 基本サイズ製品

※2023年5月価格改定しました。

規格番号	鉛当量 (mmPb)	サイズ	重量 (kg)	着丈 (cm)	前幅 (cm)	サイズの目安		希望小売価格 (円: 税抜価格)
						着衣時の胸囲 (cm)	身長 (cm)	
WMA5-25S	0.25 背面は 肩から15cmまで	S	1.6	88	55	~ 90	150	75,000
WMA5-25M		M	1.8	98	58	90~100	160	81,000
WMA5-25L		L	2.0	108	58	100~110	170	86,000
WMA5-25LL		LL	2.3	113	63	110~120	175	97,000
WMA5-25-3L		3L	2.6	123	63	120~130	180	126,000
WMA5-35S	0.35 背面は 肩から15cmまで	S	2.0	88	55	~ 90	150	86,000
WMA5-35M		M	2.4	98	58	90~100	160	92,000
WMA5-35L		L	2.7	108	58	100~110	170	97,000
WMA5-35LL		LL	3.1	113	63	110~120	175	108,000
WMA5-35-3L		3L	3.4	123	63	120~130	180	140,000

標準カラーは、P4からお選びください。

※羽衣木製ハンガー付

着丈延長セミオーダー製品も承ります。  
(WFA5の同サイズ品と同価格)